

Public PBSS1M

Art. nr. PBSS1M
GTIN 7055570013984
NRF nr. 7513153
NOBB nr. 41299413




Utvendig mål i mm	194 x 121 x 457
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	165 x 425
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	1350
Bruttovekt i kg	4.00
Vekt, pall	224.80
Antall pr. pall	54
Laget i	Norge

Beskrivelse

PBSS1M er en såpedispenser for innfelling i vegg, som er beregnet for service fra teknisk rom. Leveres med 1 liter såpebeholder for re-fill av såpe.

Installasjon

Hull i veggten taes ut etter utskjæringsmål. Produktet settes inn og festes via skruehullene på siden. Om veggten er tynn, kan festekonsollene i sidene på produktet bøyes ut, slik at beholderen låses fast gjennom festehullene mot veggens bakside.



Installasjon PBSS1M

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Dispenser
- * Nøkkel
- * 1 l påfyllingsflaske m/tut og lokk

Hull i vegg tas ut ihht utskjæringsmål. Produktet settes inn og festes gjennom skruehullene i sideveggene. Ved tynn vegg mot teknisk rom kan festebraketter i sideveggene på produktet bøyes ut slik at dispenseren låses gjennom festehullene mot veggens bakside.

Ved påfylling av såpe første gang skal den lille tapen ved lokket på toppen av såpebeholderen punkteres / klippes bort slik at man unngår vakuum i beholderen etterhvert som den tømmes.

Såpe etterfylles ved å åpne dekslet på dispenseren, og ta av det lille plastlokket på toppen av såpebeholderen. Fyll på såpe og sett på lokket igjen før dekslet lukkes.

RESERVEDELER:

Nøkkel: 91029

Lås: 91027

Såpebeholder med lokk: 80012/80012-1

Pumpetut: 80022

VEDLIKEHOLD AV FUNKSJON:

Hold såpedispenseren ren innvendig og ta ut selve såpebeholderen og vask av tuten med jevne mellomrom - spesielt om det er sølt såpe under påfyllingen.

Pass på at det ikke brukes såpe med innhold som kan skade beholderen. (se under vedlikehold for stålet)

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremere og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.