


Dusjpanel ELD01P

Art. nr.
GTIN

ELD01P
8719585004939



Dusjpanel ELD01P

Utvendig mål i mm	1050 x 93 x 220
Material	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materialtykkelse i mm	0,8
Monteringshøyde i mm	2100
Bruttovekt i kg	6.00
Nettovekt i kg	6.00
V	24 V DC

Beskrivelse

Dusjpanel i børstet rustfritt stål AISI304, med integrert Piezo-elektronikk og elektromagnetisk ventil. Passer perfekt i offentlige dusjrom, som f.eks. skoler og svømmehaller, idrettshaller og fengsel.

Vanninntak:	G ½" - utvendig gjenge
Vannforbruk:	6 l/m
Anbefalt vanntrykk:	1 – 6 Bar
Driftsspenning:	24 V DC
Strøminntak:	7W

Dusjpanelet tilfredsstiller alle krav ihht. normene 73/02/EEC og 89/336/EEC

Installasjon

Dusjpanelet kan seriekobles mot det elektriske anlegget, noe som anbefales i dusjrom med flere dusjer for å begrense behovet for vedlikehold og skifte av batterier.

Når touchknappen aktiveres med et lett trykk, starter dusjen å virke. Spylingstid forhåndsinnstilles og kan programmeres fra 10 sekunder til 310 sekunder. Standard forhåndsinnstilt spylingstid fra fabrikk er 120 sekunder. Om brukeren er ferdig innen den tid, kan knappen berøres igjen og dusjen stopper.

Dusjpanelet kan programmeres for regelmessig gjennomspyling for å hindre vekst av legionellabakterier. Dette er ikke forhåndsinnstilt fra fabrikk. Hvis ønskelig kan fjernkontroll for programmering kjøpes separat.

Splyehodet kan justeres til ønsket vinkel.


Installasjon ELD01P

Dusjpanelet kan seriekobles mot det elektriske anlegget, noe som anbefales i dusjrom med flere dusjer for å begrense behovet for vedlikehold og skifte av batterier.

Når touchknappen aktiveres med et lett trykk, starter dusjen å virke. Spylingstid forhåndsinnstilles og kan programmeres fra 10 sekunder til 310 sekunder. Standard forhåndsinnstilt spylingstid fra fabrikk er 120 sekunder. Om brukeren er ferdig innen den tid, kan knappen berøres igjen og dusjen stopper.

Dusjpanelet kan programmeres for regelmessig gjennomspyling for å hindre vekst av legionellabakterier. Dette er ikke forhåndsinnstilt fra fabrikk. Hvis ønskelig kan fjernkontroll for programmering kjøpes separat.

Spylehodet kan justeres til ønsket vinkel.



Vedlikehold ELD01P

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende

- La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å

unngå skjolder på overflaten.

- Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige.
- Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
- Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
- Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.